

Garant**VB.T 110304, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261224 HB7120-1
GTIN	4045197818836
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 110304 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Minőség	HB7120-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz