

Garant**VB.T 160404, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261232 HB7120-1
GTIN	4045197818843
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 160404 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz