

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261459 HB7120-1
GTIN	4045197818935
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Minőség	HB7120-1
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz