

**Garant****CC.T 060202, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260050 HB7140-1
GTIN	4045197818942
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CCMT 060202 HB7140-1 Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Forgácstörő	VS
Sarokrádiusz	0,2 mm

Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz