

Garant**CC.T 060204, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 060204 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7140-1

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz