

Garant**CC.T 09T302, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 09T302 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HB7140-1
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,2 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz