

**Garant****„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25xD, balos, Ø DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268468 8
GTIN	4045197470201
Árucikk kategória	21X

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Hengeres szár **vállal**.**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Esztergáló és fúrószerszámokat **hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5xD -ig használjon.**

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Névleges Ø D	8 mm
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 0401..
Váltólapka csavar készlet	269028 30
Furat Ø tűrés D	0/+0,22 mm
Szárhossz L <sub>s</sub>	38 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d <sub>2</sub>	12 mm

Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	22,5 mm
Sorozat	„5 az 1-ben”
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 30	269028 30
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6