

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, balos, Ø DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268468 8
GTIN	4045197470201
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Hengeres szár **vállal**.**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Esztergáló és fúrószerszámokat hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5×D -ig használjon.**Műszaki leírás**

Szár Ø D _s	10 mm
Névleges Ø D	8 mm
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 0401..
Váltólapka csavar készlet	269028 30
Furat Ø tűrés D	0/+0,22 mm
Szárhossz L _s	38 mm
Hasznos hossz L ₁	18 mm
Ø d ₂	12 mm

Kinyúlási hossz L _A	22,5 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 30	269028 30
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200