

Garant**CC.T 120404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 120404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz