

Garant**CCMT 120408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260066 HB7140-1
GTIN	4045197819000
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 120408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	VS

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz