

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, jobbos, Ø DC: 8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268463 8
GTIN	4045197468475
Árucikk kategória	21X

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Hengeres szár.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 30
Névleges Ø D	8 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Furat Ø tűrés D	0/+0,22 mm
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 0401..
Hasznos hossz L ₁	12 mm
Teljes hossz L	80 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 30	269028 30
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200