

**Garant****CC.T 060204, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260142 HB7140-1
GTIN	4045197819024
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 060204 HB7140-1 Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz