

Garant**CC.T 09T308, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260152 HB7140-1
GTIN	4045197819055
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T308 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7140-1

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz