

**Garant****CC.T 120404, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260158 HB7140-1
GTIN	4045197819062
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 120404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Minőség	HB7140-1
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz