

Garant**CC.T 120408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260160 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819079 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

CC.T 120408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 230 m/min |
| Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Fő felhasználás | M |
| Forgácstörő | VM |
| Minőség | HB7140-1 |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fogásmélység a _p | 0,2 - 4 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | CCMT 120408 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |