

Garant**DC.T 070204, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz