

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T308 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min

Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz