

Garant**DC.T 070202, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260449 HB7140-1
GTIN	4045197819130
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070202 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	VM

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz