

Garant**DC.T 070204, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260452 HB7140-1
GTIN	4045197819147
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-1

Sarokrídus	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz