

Garant**DC.T 11T302, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260458 HB7140-1
GTIN	4045197819154
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T302 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Forgácstörő	VM

Fogásmélység a _p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz