

**Garant****DC.T 11T304, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T304 HB7140-1 Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz