

Garant**RC.X 1204, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Árucikk kategória	21G

Leírás

RC.X 1204 HB7140-1 Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7140-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RCMX 1204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz