

Garant**SCMT 09T304, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260742 HB7140-1
GTIN	4045197819208
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T304 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz