

**Garant****SC.T 09T304, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SC.T 09T304 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

## Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz