

**Garant****SC.T 120404, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260765 HB7140-1
GTIN	4045197819260
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SC.T 120404 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HB7140-1

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz