

Garant**SC.T 120408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Árucikk kategória	21G

Leírás

SC.T 120408 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz