

**Garant****TCMT 110202, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TCMT 110202 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 260 m/min
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110202
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz