

Garant**TCMT 16T308, Minőség: HB7140-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260958 HB7140-1
GTIN	4045197819321
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 16T308 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz