

Garant**TC.T 110202, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Árucikk kategória	21G

Leírás

TC.T 110202 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB7140-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110202
Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz