

**Garant****TC.T 16T304, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TC.T 16T304 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz