

**Garant****VBMT 110302, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261142 HB7140-1
GTIN	4045197819376
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VBMT 110302 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 260 m/min
Forgácstörő	VS
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-1
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110302
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz