

Garant**VBMT 160402, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261150 HB7140-1
GTIN	4045197819390
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160402 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160402
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz