

Garant**VB.T 110304, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261224 HB7140-1
GTIN	4045197819420
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 110304 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Fő felhasználás	M

Fogásmélység a _p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz