

**Garant****VB.T 160404, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261232 HB7140-1
GTIN	4045197819437
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VB.T 160404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz