

**Garant****VB.T 160408, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261234 HB7140-1
GTIN	4045197819444
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VB.T 160408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Minőség	HB7140-1

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz