

**Garant****VC.T 110302, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261364 HB7140-1
GTIN	4045197819451
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VCMT 110302 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 260 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz