

Garant**VC.T 160404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261458 HB7140-1
GTIN	4045197819512
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Minőség	HB7140-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz