

**Garant****„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, Ø DC: 20mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268464 20
GTIN	4045197470119
Árucikk kategória	21X

## Leírás

**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Hengeres szár.

**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszsztergálás, fúrás, belső hosszsztergálás, süllyesztés.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

## Műszaki leírás

Furat Ø tűrés D	0/+0,33 mm
Névleges Ø D	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 35
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 10T3..
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Váltólapka csavar készlet Típus 35	269028 35
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500