

ARIANA**Tömlőrendszer 1/4 col, Típus: SET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	084400 SET
GTIN	4037728190016
Árucikk kategória	08J

Leírás**Kivitel:**

Műanyag tömlőrendszer hűtő-kenőanyaghoz és levegőhöz. Üzemi nyomás max. 6 bar, CLAMP méretű szorítóbilinccsel max. 60 bar.

- **Kompatibilis szinte az összes hagyományos rendszerrel, adapter nélkül.**
- **Moduláris dugaszolt rendszer, szerelőfogó használatával egyénileg kombinálható.**
- **Átfolyási mennyiség: kb. 15 liter/perc. (1/4 col), legnagyobb külső Ø 17 mm.**

Tartalom:

2 tömlőmodul, egyenként 16 cm (= 32 cm);
3 kerek szóró fúvóka, belső Ø = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 lapos fúvóka 27 mm széles;
1 menetes csatlakozó 1/8 col (Ø 9,7 mm);
1 menetes csatlakozó 1/4 col (Ø 13 mm)

Műszaki leírás

Termék fajtája	Hűtőrendszer
----------------	--------------