

**Garant****Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273790 32/3
GTIN	4045197485298
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	3 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{\min}$	40 mm
Csavar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Középtolódás $L_3$	22 mm
$t_{\max}$ belső megmunkálás	9,5 mm
Teljes hossz L	300 mm
Hátrahúzott tartó $L_1$ kinyúlási hossza	50 mm
Szár Ø $D_s$	32 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Rögzítőcsavar Típus 8

279815 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500