

FAHRION®
FAHRION®**HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához, DI32, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309668 19
GTIN	2050001705365
Árucikk kategória	34F

Leírás**Kivitel:**

Mini = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

MiniSchlank = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

Kúpos = minden „C” méret.

Standard = minden más méret.

Vulkanizált **nagynyomású tömítőgyűrűk** 80 bar-ig.

0,5 mm befogási Ø áthidalás (+ 0,4 / – 0,1).

Alkalmazható:

309665 sz. 32DI méretű CP ER felfogó anyához.

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anyá nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

- **0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön ajánlatkérésre.**
- **DI40 tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.**

Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!

Műszaki leírás

Befogási Ø	19 mm
Sorozat	Centro P
Típushoz	D132
Külső Ø D	26,2 mm
Magasság L	2 mm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó tartozékok