

Garant**Leszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273757 25/2
GTIN	4045197584168
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapokat.

Műszaki leírás

Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Fejhossz L_1	33,5 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Beszúrási mélység t_{\max}	14 mm
Működő szélesség L_4	26,5 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szárszélesség b	25 mm
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600