

FAHRION®
PRÄZISION**CP görgőkulcs nyomatékkulcshoz, Típus: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309756 40
GTIN	2050001736734
Árucikk kategória	34F

Leírás**Kivitel:**

Speciális szorítókulcs

309655 sz. 16, 25, 32 és 309665 sz. 16DI, 25DI, 32DI méretű **standard** anyához.**Alkalmazható :****FAHRION** CENTRO P ER szorítópatronos befogókhoz.**Figyelem:**

M méret a mini kivitelhez.

Rátűző szár □: 14×18 mm

Hozzávaló nyomatékkulcs 656055 sz.: 200

Műszaki leírás

Rátűző szár □	14×18 mm
Hozzávaló nyomatékkulcs 656055 sz.	200
Sorozat	Centro P
Termék fajtája	Feltűzhető szerszám

Tartozék

Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül
Maximális nyomaték 200 Nm

656055 200