

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273790 25/4
GTIN	4045197485311
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D_{\min}	32 mm
Csavar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Középtolódás L_3	19 mm
t_{\max} belső megmunkálás	9,5 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Teljes hossz L	250 mm
Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza	40 mm
Szár Ø D_s	25 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 8

279815 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20