

**Garant****Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w: 20/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273791 20/2
GTIN	4045197485335
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

$t_{\max}$ belső megmunkálás	6 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{\min}$	25 mm
Csavar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Középtolódás $L_3$	14,5 mm
Teljes hossz L	200 mm
Hátrahúzott tartó $L_1$ kinyúlási hossza	30 mm
Szár Ø $D_s$	20 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 8	279815 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500