


**Garant****OZ felfogó anya, Befogótkmány befogási tartomány: 2-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett és minden oldalon köszörült anya.**
- **Golyóscsapágyazott nyomógyűrű a nagyobb tartóerő és a jobb körfutási tulajdonságok érdekében.**

**Alkalmazható:**

300695; 302460; 302462; 302475 sz. és 302477. sz. OZ szorítópatronos befogó.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	24 mm
Befogótkmány befogási tartomány	2 - 16 mm
Max. meghúzási nyomaték	100 Nm
Menet	M33×1,5
Külső Ø D	43 mm
Szabvány	DIN 6388 D

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

---

## Tartozék

Körmöskulcsbütyökkel Anya külső Ø 40/42 mm	628400 40/42
--	--------------