

Garant**Leszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 16/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273757 16/3
GTIN	4045197538321
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapokat.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3 mm
Fejhossz L_1	37 mm
Csavar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Beszúrási mélység t_{max}	21 mm
Működő szélesség L_4	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szárszélesség b	16 mm
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Rögzítőcsavar Típus 5	279815 5
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600