

Garant**Leszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
20/3mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273760 20/3 |
| GTIN | 4045197485175 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik. $10 \times w$

Figyelem:

Maximális \varnothing = korlátozott munkadarab \varnothing a kivitel következtében.

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Működő szélesség L_4 | 21,5 mm |
| Csavar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Fejhossz L_1 | 46 mm |
| Beszúrási mélység t_{\max} | 30 mm |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| maximális \varnothing | 60 mm |
| Szárszélesség b | 20 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | nem |
| Axiális beszúrás lehetséges | igen |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Rögzítőcsavar Típus 6 | 279815 6 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25 | 674248 TX25 |
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm | 659874 50 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |