


**Garant****OZ felfogó anya, Befogótkmány befogási tartomány: 2-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett és minden oldalon köszörült anya.**
- **Golyóscsapágyazott nyomógyűrű a nagyobb tartóerő és a jobb körfutási tulajdonságok érdekében.**

**Alkalmazható:**

300695; 302460; 302462; 302475 sz. és 302477. sz. OZ szorítópatronos befogó.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	30 mm
Menet	M48x2
Max. meghúzási nyomaték	180 Nm
Befogótkmány befogási tartomány	2 - 25 mm
Külső Ø D	60 mm
Szabvány	DIN 6388 D

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

---

## Tartozék

Körmöskulcsbütyökkel Anya külső Ø 58/62 mm	628400 58/62
--	--------------