

Garant**Leszúró penge, semleges, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w: 26/2 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273780 26/2
GTIN	4045197607232
Árucikk kategória	21W

Leírás**Felhasználás:**

A 273656 – 273670 sz. leszúró lapkákkal.

Alkalmazható :

273984 – 273994 tartókhöz vagy 319132 – 319133 tartókhöz (VDI-tartó).

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapkat.

Axiális beszúrási lehetőség: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 60 mm

Magasság h₁: 21,4 mm

Teljes hossz L_{ges}: 120 mm

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	2 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	60 mm
Pengemagasság h ₅	26 mm
Magasság h ₁	21,4 mm
Teljes hossz L _{ges}	120 mm

Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge